
APPLICATORI

Applicatore MICRO: per applicare etichette molto piccole



Applicatore a movimento lineare composito.

Composto da un pistone guidato e da un tampone a presa di etichetta mediante generatore di vuoto e sensore che rileva l'effettiva presa.

Un particolare meccanismo comandato da un micro-cilindro permette al tampone di andare a prelevare, sulla carta siliconata e con alta precisione, l'etichetta appena stampata e sfridata. L'etichetta viene poi applicata sull'oggetto con altrettanta alta precisione.

Adatto ad applicazione di micro-etichette con alta precisione su oggetto fermo e su superficie piatta.

- L'etichetta viene applicata con una buona pressione del tampone (regolabile) e con alta precisione (entro +/- o,15 mm).
- Dimensione etichette: min. H 20 mm x B 8 mm - max. H 80 mm x B 20 mm.
- Modello SHORT per corsa utile di 300 mm.

Applicatore WRAP: progettato per etichettare le superfici curve



Applicatore a movimento lineare.

Composto da un pistone guidato e da un tampone a presa di etichetta mediante generatore di vuoto e sensore che rileva l'effettiva presa.

Questo tampone è di tipo "fasciante" in grado di etichettare oggetti tondi.

La sua struttura elastica ad ampia deformazione permette di etichettare oggetti di diametro anche molto diverso.

- L'applicazione va fatta su oggetto fermo e ben posizionato.
- Dimensione etichette:

min. H 50 mm x B 40 mm - max. H 180 mm x B 210 mm. Il tampone applicatore va progettato su misura dell'etichetta.

Modelli per corse diverse:

- SHORT per corsa utile di 300 mm
- LONG per corsa utile di 600 mm





FASE 1

FASE 2

Applicatore CORNER: per applicazione ad angolo su due lati

Applicatore a movimento lineare.

Composto da un pistone guidato e da un tampone a presa di etichetta mediante generatore di vuoto e sensore che rileva l'effettiva presa.


Questo tampone comprende anche un secondo pistone che porta un rullo in gomma morbida che ripiega l'etichetta di 90° e la rifinisce ad angolo.


- L'applicazione va fatta su oggetto fermo e ben posizionato.
- Dimensione etichetta: H 50 mm x B 150 mm di cui 55 mm vengono ripiegati ad angolo.


Sono possibili anche altre dimensioni, ma richiedono la progettazione su misura del dispositivo tampone più il pistone secondario.

Modelli per corse diverse:

- SHORT per corsa utile di 300 mm.
- LONG per corsa utile di 600 mm.









FASE 1 FASE 2 F